


Keysight 33210A/20A/50A 函数/任意波形发生器



1. 33210A 函数/任意波形发生器, 10 MHz
2. 33220A 函数/任意波形发生器, 20 MHz
3. 33250A 函数/任意波形发生器, 80 MHz
4. 易于查看和编辑波形的图形显示界面
5. 一键式标准波形生成
6. 一键式调制
7. 设置参数的功能键
8. 用于匹配负载阻抗的程控输出
9. 外部参考时钟输入(33210A/20A 选件001)
10. 计算机接口: GPIB、33210A/20A 提供 USB 和 LAN (符合 LXI 标准)
11. 包括 SCPI 编程语言、PC 软件和驱动程序

主要特性

- 标准波形包括: 正弦波、方波、脉冲、噪声、斜波、直流、三角波
- 64 K 点存储器可存储任意波形
- 33210A 可选配 8K 点任意波形发生器
- 所有仪器均提供标准的 AM 和 FM 调制; 选定型号仪器提供 FSK、PWM 和 PM 调制
- 线性/对数扫描和猝发
- 免费的 IntuiLink 任意波形软件

