

Keysight E1736A USBセンサハブ

Data Sheet



このセンサハブは、Keysight 5530 レーザー・キャリブレーション・システムで使用される Keysight E1737A 物体温度センサおよびKeysight E1738A エアセンサのインタフェースを提供します。これらのセンサにより、校正されるデバイスの環境パラメータをモニターすることで、レーザー・キャリブレーション・システムは適切な補正係数を計算できるようになります。E1736Aは複数のE1737AおよびE1738Aセンサに対応します。センサハブは標準High Speed USBインタフェース経由でシステムPCに接続できます。

仕様

	レンジ	分解能
物体温度	0 ~ 55 °C (32 ~ 131 ° F)	0.004 °C (0.007 ° F)
温度	0 ~ 40 °C	0.004 °C
気圧	70 ~ 110 kPa	5 Pa
湿度	10 ~ 90 %	1%
更新レート	4 s	
寸法	102×63×24 mm	
質量	200 g	

関連カタログ

タイトル	カタログ番号
Keysight 5530 Laser Calibration System、 Brochure	5989-9354EN
Keysight 5530 Laser Calibration System、 Data Sheet	5989-9712EN

myKeysight

myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight

ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.keysight.co.jp/find/5530

キーサイト・テクノロジー合同会社

本社 〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口

受付時間 9:00-18:00 (土・日・祭日を除く)

TEL ☎ 0120-421-345 (042-656-7832)

FAX ☎ 0120-421-678 (042-656-7840)

Email contact_japan@keysight.com

ホームページ www.keysight.co.jp

記載事項は変更になる場合があります。
ご注文の際はご確認ください。