

含供电端与耗电端之线缆功能

由于 PD 可提供更多功能, 工程师需对 USB Type-C 线缆进行更多的测试。此外, 工程师需测试每一种线缆配置场景, 包含变化、双向电力传输、USB 数据传输、供电/耗电角色指派, 以及使用的 ALT 模式。

第一个步骤是测试 e-mark 芯片接收与发射的电压电平, 以便验证有源式 Type-C 线缆。接着需验证两用端口 (DRP) 设备是当作供电端还是耗电端, 以及目前是流出还是吸入电力。需搭配使用示波器、电流探头、电源供应器及测试夹具, 来测量上升时间、下降时间、电压及高低电平。

执行 PD 一致性验证时还需测试其他低速线, 例如辅助总线 (SB)、VBUS 及 GND。CC 线是一种成对的屏蔽线, 如结合使用未屏蔽 D± 线及电位高达 100 W 之电源线时, 可能会导致交互干扰。PD 会持续协商要传输给设备的电力, 当设备尝试将 CC 线解码时, VBUS 和 D± 将随之改变, 使得建立运作配置变得非常困难。

是德科技 Type-C 电力传输测试解决方案

典型的物理层设备测试配置包括示波器、探头、电流探头、USB PD 协议软件、试样/测试夹具, 以及 PD 控制器。

如果数据传输率达 300 kHz, 我们建议使用 500 MHz 或频率更高的 Keysight Infiniium 示波器, 不仅记录长度更长, 同时还可捕获更完整的资料包。虽然所传送的信号主要是直流信号, 但它们多半具有交流特性, 因此确保示波器拥有充足带宽至关重要, 以满足测试需求。分析 5V 直流供电信号时, 最好使用探头偏置来查看信号上的瞬态。如果使用直流阻隔器可能会遗漏直流与低频内容。


其他建议使用的测试器件包括:

- 两支用于 CC1/2 与 VBUS 测试的 N2873A 无源探头
- 一支用于负载电流探测的 1147B 电流探头
- 电力传输控制器及相关联的软件与试样 (coupon)
- 是德科技电源供应器和负载 USB PD 验证测试需使用信号源和负载解决方案, 满足严格的转换率、瞬态响应和电源测试之各种需求。是德科技建议使用 Keysight N6752A (100 W) 或 N6786A (80 W) 高性能直流信号源模块和 N3303A 直流电子负载模块。
- Keysight N7020A 电轨探头是为了分析 PD 5V、10V 或 20V 信号而特别设计, 具有 2 GHz 带宽, 可用来捕获非直流信号干扰。Keysight N7020A 电轨探头特性可因应电轨测量的一些首要条件:
 - 1:1 低噪声衰减
 - ±24V 偏置支持高达 24V 的电轨以涵盖 PD 20V 信号
 - 50 kΩ 直流输入阻抗可确保所测量的电轨具有低直流负载
 - 捕获高频噪声和瞬态所需的 2G Hz 带宽, 以避免对时钟和数据抖动造成负面影响。



如欲对 CC1、CC2、VBUS、SBU1、SBU2 和接地等低速信号进行测试及调试，建议使用 Keysight N7016A Type-C 低速信号接入与控制夹具。此夹具通过强制性 Type-C 线缆来连接到高速测试夹具，方便工程师从下游 USB 设备将 USB 3.1 信号分接出来，以进行系统诊断和控制。另外还可使用高阻抗无源探头来探测信号，以进行深入的信号分析。

如需使用 SOP、SOP prime 和 SOP 双主协议解码，在整条 PD 线中进行沟通的实时协议触发解码工具，以便对 PD 线进行调试，是德科技提供适用于 Infiniium 系列示波器的 N8837A USB-PD 协议触发和解码软件。专为 USB 电力传输设计的 USB-PD 协议软件，能让您以简单的方式对经过 Type-CCC BMC 编码的 300 kHz 信号进行调试。此软件可为是德科技示波器提供协议级调试信息。它还包括增强型串行分析功能，可用于解码与列表窗口画面、搜寻软件，并搜寻触发。



结语

USB 3.1 和 Type-C 技术指标为 USB 装置设计带来许多前所未有的挑战。尽早开发阶段验证 USB 发射机、接收机和通道设计标准的一致性，有助于加快装置的设计，并且避免代价高昂的重新设计。确定所使用的仿真软件包含与仪器用于装置验证测试之测量软件相同的测量科学，可节省时间并避免获得有问题的测量结果。

Keysight Type-C 解决方案内含软件、仪器和测试夹具，是专为此通用接口之标准测试而量身打造的完备解决方案。无论您专精于设计或是验证领域，我们的解决方案都可协助您加速完成调试、表征，及最后的一致性测试。

下载软件，为您开辟测量新视野

是德科技软件将我们渊博的专业技术集于一身，供您轻松下载使用。从设计首次仿真到产品首次装运，是德科技软件工具能够帮助工程师团队加快从数据采集到信息处理再到有效分析的过程。

- 电子设计自动化 (EDA) 软件
- 应用软件
- 编程环境
- 生产力软件

如欲了解更多信息，请访问：

www.keysight.com/find/software

开始 30 天免费试用

www.keysight.com/find/free_trials



从惠普到安捷伦再到是德科技

传承 75 年创新史, 我们始终帮助您开启测试测量新视野。我们独有的硬件、软件和技术人员资源组合能够帮助您实现下一次突破。1939 年成立的惠普公司起源于电子测量, 是德科技将这一业务传承至今, 并将继续发扬光大。



1939年

未来

如欲获得是德科技的产品、应用和服务信息, 请与是德科技联系。如欲获得完整的产品列表, 请访问: www.keysight.com/find/contactus

是德科技客户服务热线

热线电话: 800-810-0189、400-810-0189
热线传真: 800-820-2816、400-820-3863
电子邮件: tm_asia@keysight.com

是德科技 (中国) 有限公司

北京市朝阳区望京北路 3 号是德科技大厦
电话: 86 010 64396888
传真: 86 010 64390156
邮编: 100102

是德科技 (成都) 有限公司

成都市高新区南部园区天府四街 116 号
电话: 86 28 83108888
传真: 86 28 85330931
邮编: 610041

是德科技香港有限公司

香港北角电器道 169 号康宏汇 25 楼
电话: 852 31977777
传真: 852 25069233

上海分公司

上海市虹口区四川北路 1350 号
利通广场 19 楼
电话: 86 21 26102888
传真: 86 21 26102688
邮编: 200080

深圳分公司

深圳市福田区福华一路 6 号
免税商务大厦裙楼东 3 层 3B-8 单元
电话: 86 755 83079588
传真: 86 755 82763181
邮编: 518048

广州分公司

广州市天河区黄埔大道西 76 号
富力盈隆广场 1307 室
电话: 86 20 38390680
传真: 86 20 38390712
邮编: 510623

西安办事处

西安市碑林区南关正街 88 号
长安国际大厦 D 座 501
电话: 86 29 88861357
传真: 86 29 88861355
邮编: 710068

南京办事处

南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼 8 层
电话: 86 25 66102588
传真: 86 25 66102641
邮编: 210005

苏州办事处

苏州市工业园区苏华路一号
世纪金融大厦 1611 室
电话: 86 512 62532023
传真: 86 512 62887307
邮编: 215021

武汉办事处

武汉市武昌区中南路 99 号
武汉保利广场 18 楼 A 座
电话: 86 27 87119188
传真: 86 27 87119177
邮编: 430071

上海MSD办事处

上海市虹口区欧阳路 196 号
26 号楼一楼 J+H 单元
电话: 86 21 26102888
传真: 86 21 26102688
邮编: 200083

myKeysight

myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight

个性化视图为您提供最适合自己的信息!

www.axistandard.org



AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test (AXIe) 是基于 AdvancedTCA 标准的一种开放标准, 将 AdvancedTCA 标准扩展到通用测试半导体测试领域。是德科技是 AXIe 联盟的创始成员。

www.lxistandard.org



局域网扩展仪器 (LXI) 将以太网和 Web 网络的强大优势引入测试系统中。是德科技是 LXI 联盟的创始成员。

www.pxia.org



PCI 扩展仪器 (PXI) 模块化仪器提供坚固耐用、基于 PC 的高性能测量与自动化系统。



3 年保修

是德科技卓越的产品可靠性和广泛的 3 年保修服务完美结合, 从另一途径帮助您实现业务目标: 增强测量信心、降低拥有成本、增强操作方便性。

www.keysight.com/go/quality



是德科技公司

DEKRA 认证 ISO 9001:2015

质量管理体系

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

www.keysight.com/find/usb

本文中的产品指标和说明可不经通知而更改

© Keysight Technologies, 2016

Published in USA, April 26, 2016

出版号: 5992-1394CHCN

www.keysight.com

